



Incassi

Downlights

La luce appare

Il controsoffitto ospita il corpo degli apparecchi celandone la presenza. Quando sono spenti diventano incredibilmente discreti, mentre quando sono accesi se ne avverte l'esistenza in funzione del fascio luminoso, regolabile nella temperatura grazie alla tecnologia Dim To Warm.

Gli incassi diffondono luce generale o d'accento, ma sempre ad alto rendimento luminoso. Esprimono valori di luminanza contenuti e livelli di abbagliamento estremamente bassi, grazie a ottiche arretrate e a un'ampia gamma di accessori.

Let the light appear

The false ceiling holds the body of the fittings, hiding their presence. When they are turned off, they become incredibly discreet. When they are turned on they show themselves through the light beam. Versions with Dim to Warm are available.

The downlights spread general or accent light, keeping high luminous efficiency. The low luminance is combined with extremely low glare levels, thanks to the deeply recessed optics and a wide range of accessories.






Orientamento: Perfetto-IN 90

Orientation

Progettati per sorgenti LED di ultima generazione, sono disponibili con diverse temperature di colore. Accessoriabili con ottiche intercambiabili per differenti fasci di luce, e dispositivi ottici per un elevato comfort visivo. Corpo e anello in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Ottiche in termoplastico metallizzato a specchio (bianco per fascio XW).

The Perfetto-IN 90 comes with interchangeable optics to allow for a multitude of beams. Made with precision materials, the body and ring are in die-cast aluminium with a polyester painted finish. The optics are finished in a mirror metallized thermoplastic material, with the exception of the XW beam, which is white.




La testa illuminante può essere ruotata di 350° e oscillare di 30°, per orientare il fascio verso l'oggetto da illuminare.

Grazie all'ottica arretrata e allo snoot di serie, in posizione zenitale Perfetto-IN 90 non abbaglia.

The internal body of the fixture can be rotated 350 degrees and tilted 30 degrees, to focus the beam as required.

Thanks to the deep recessed optics and integrated snoot, there's no glare in the Perfetto-IN 90 in a full downward positioning.







Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Oscillante e rotante Adjustable and tiltable							
263-039BN	800	448	6	180	3000	90	38°
	1090	611	9	250			
	1470	824	12	350			
	1917	1074	18	500			
263-039CN	770	432	6	180	2700	90	38°
	1050	588	9	250			
	1430	801	12	350			
	1850	1036	18	500			
Sistema Dim to Warm Dim to Warm System							
263-049BN	1130*	633	12	350	1800K	90	38°
					Dim to Warm		

* Valore riferito alla massima dimmerazione / * Value referring to max dimming

Driver da ordinare separatamente
Drivers should be ordered separately


81-04023	Output 180mA Regolabile sul taglio di fase e 1-10V Dimmable on the mains and 1-10V
81-04009	Output 250mA
81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase (anche per Dim to Warm) Dimmable on the mains (also for Dim to Warm)
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI (anche per Dim to Warm) DALI dimmable (also for Dim to Warm)
81-02524	Output 350mA Regolabile wireless Bluetooth Wireless Bluetooth dimmable
81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable




38°




Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		28-3901-51 28-3901F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale S Professional optic device S			28-3902-51 28-3902F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale M Professional optic device M			28-3903-51 28-3903F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale W Professional optic device W
		6W 9W 12W 18W			6W 9W 12W 18W			6W 9W 12W 18W
		 21°  21°  21°  21°			 26°  26°  26°  26°			 38°  38°  38°  38°
		28-3903-31 28-3903F-31 (Dim to Warm) Ottica professionale XW Professional optic device XW			28-4163-30 Frangiluce alveolare Honeycomb			28-3905-47 Schermo di chiusura in termoplastico trasparente Closing screen in clear thermoplastic material
		6W 9W 12W 18W						
		 44°  44°  44°  44°						
		28-4074-47 Vetro zigrinato Prismatic spread lens			28-4073-61 Vetro sabbato Frosted glass			28-4073-103 Vetro ellittico Elliptical spread lens

Accessori su richiesta
Accessories on demand



28-4318-21
Cornice quadra bianco mat
Mat white square frame
Ø 100 mm



28-4181-21
Cornice tonda doppia bianco mat
Mat white twin round frame
2 x Ø 100 mm